




8

Passo
Step
Paso

9

Passo
Step
Paso

30Kg

PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO


Dicas de Conservação / Maintenance Tips / Consejos de Mantenimiento

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção. Evite exposição ao sol.

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion. Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción. Evite la exposición directa al sol.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARTESANO
Criador de Ambientes


REF. 27900






Monte o móvel como nós o produzimos: COM CARINHO.



Assemble the furniture as we produce it: WITH LOVE.

Armar el mueble como nosotros lo producimos: CON CARIÑO.



FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES

Os desenhos das ferragens são em escala real, então suas dimensões são iguais as das ferragens reais.
The hardware drawings are full-scale, so their dimensions are the same as the actual hardware.
Los dibujos de los herrajes son la escala real, por lo que sus dimensiones son las mismas que las del herraje real.

ID	IMAGEM DE REFERÊNCIA / IMAGE REFERENCE IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 4,5 x 45mm	16
B		01
C		08
D	 M6 x 31mm	04
E		05
F	 3mm	05
G	 8x30mm	06
H	 M4 x 25mm	06
I	 3,5 x 14mm	02






6 Passo Step Paso




7 Passo Step Paso



Montagem passo 5
Montaje paso 5
Assembly step 5



4 Passo
Step
Paso



5 Passo
Step
Paso



ID	Descrição / Description / Denominación	Quantidade # Of Pieces Cantidad	Dimensão (mm) Dimension (mm) Dimensión (mm)
01	Base/Base/Base	01	1600x330x15
02	Tampo/Top/Tapa	01	1400x345x15
03	Lateral/Side/Lateral	02	165x330x15
04	Costa/Back/Revés	01	1570x345x15
05	Apoio central metálico/Apoio central metálico	02	365x70x15
06	Base metálica/Metallic base/Base metálica	01	1570x360x15
07	Lateral com chapa expandida/Side/Lateral	02	740x360x100
08	Tubo frontal/Front tube/Tubo delantero	01	1400x15x15

