




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



1º




Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.



2º



OPCIONAL:

O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.


OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

3º



4º








Peça (12) apenas fixada com Parafuso (AF), de baixo para cima.

Pieza (12) sólo fijada con Tornillo (AF), de abajo hacia arriba.

Part (12) only fixed with Screw (AF) from bottom to top.

5º









Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option





Parede
pared
Wall









Para a desmontagem da corredeira
siga a instrução ao lado.








Para el desmontaje seguimiento de diapositivas
la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows
the instruction aside.






















Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings





Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	715x145x15
02	2/2	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	2/2	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	683x145x15
04	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
05	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	660x490x15
06	2/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Bottom	660x490x15
07	2/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	684x60x15
08	2/2	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	684x60x15
09	2/2	01	Tampo Central 25mm Tapa Central 25mm Central Surface 25mm	715x533x25
10	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lateral Izquierda Superior Upper Left Side	1345x295x15
11	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1345x295x15
12	2/2	04	Prateleira Estante Shelf	684x295x15
13	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x322x15
14	2/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	708x417x3
15	2/2	03	Fundo Fondo Bottom	708x311x3
16	1/2	02	Fundo Cru Fondo Crudo Raw Background	687x353x3
17	1/2	02	Porta Vidro Puerta de cristal Glass Door	1339x354x15
18	2/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	711x330x15
19	2/2	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x180x15
20	2/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	640x411x3
21	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	659x180x15
22	2/2	02	Ripa Estrutural Gaveta Ripa Estructural Cajón Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 05x	B 24x	C 58x	D 24x	E 02x	F 06x	G 08x
 Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	 Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	 Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	 Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	 Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	 Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	 Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.
H 64x	I 04x	J 84x	K 18x	L 08x	M 08x	N 08x
 Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	 Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	 Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	 Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	 Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	 Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	 Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
O 08x	P 02x	Q 02x	R 04x	S 03x	T 03x	U 05x
 Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	 Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	 Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	 Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	 Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	 Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	 Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
V 01x	W 06x	X 06x	Y 02x	Z 04x	AA 01x	AB 02x
 Perfil "I" 672mm Perfil "I" 672mm Profile "I" 672mm	 Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	 Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	 Corredoiça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	 Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	 Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	 Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC 04x	AD 18x	AE 04x	AF 02x	AG 01x		
 Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	 Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	 Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	 Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.			



O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).